

LM MT300 26/10 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 10 x 26 mm, fehér
Rendelési szám	1686401044
Típus	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
Qty.	10 Stück

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	11,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Halogén	Nem		
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 156 Készülékjelölők		
Jelölők száma kombinációként	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	156	
	Tápellátás formája	Etikettlap	
Laponkénti jelölőszám	156		
Number of markers per packaging unit	1 560		
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás		
Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Szélesség	26 mm		
Szín	fehér		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Változat	Öntapadós		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

