

LM MT300 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 10 x 26 mm, sárga
Rendelési szám	1686401687
Típus	LM MT300 26/10 GE
GTIN (EAN)	4008190494025
Qty.	10 Stück

LM MT300 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	11,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 156 Készülékjelölők	
Jelölők száma kombinációként	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	156
	Tápellátás formája	Etikettlap
Laponkénti jelölőszám	156	
Number of markers per packaging unit	1 560	
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Szélesség	26 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

LM MT300 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

