

LM MT300 40/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 6 x 40 mm, fehér
Rendelési szám	1760461044
Típus	LM MT300 40/6 WS
GTIN (EAN)	4032248032167
Qty.	10 Stück

LM MT300 40/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	11,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Jelölők száma kombinációként	176
	Number of combinations per packaging unit	10
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 176 Készülékjelölők	
Laponkénti jelölőszám	176	
Number of markers per packaging unit	1 760	
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Szélesség	40 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

LM MT300 40/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

LM MT300 40/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

