

## LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

## Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 8 x 20.3 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1686380001</a>
Típus	LM MT300 20/8 SI
GTIN (EAN)	4008190493929
Qty.	10 Stück

## LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Szélesség	20,3 mm	Szélesség (coll)	0,799 inch
Nettó tömeg	11,3 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes		
Halogén	Nem		
Jelölők száma kombinációként	1 Etiketttlap = 264 Készülékjelölők		
Jelölők száma kombinációként	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	264	
	Tápellátás formája	Etiketttlap	
Laponkénti jelölőszám	264		
Number of markers per packaging unit	2 640		
Nyomatás módja	Lézernyomatás		
Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Szélesség	20,3 mm		
Szín	ezüst		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Változat	Öntapadós		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**LM MT300 20/8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

