

## ZAD 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Z-sorozat, Fedél           |
| Rendelési szám | <a href="#">1752620000</a> |
| Típus          | ZAD 6/5                    |
| GTIN (EAN)     | 4032248007929              |
| Qty.           | 20 Stück                   |

## ZAD 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 2,2 mm   | Mélység (coll)   | 0,087 inch |
| Magasság    | 79 mm    | Magasság (coll)  | 3,11 inch  |
| Szélesség   | 18,74 mm | Szélesség (coll) | 0,738 inch |
| Nettó tömeg | 3,29 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |     |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120            |                                     |     |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |              |                  |      |
|----------|--------------|------------------|------|
| Változat | dugaszolható | Véglap szükséges | Igen |
|----------|--------------|------------------|------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|  |                    |                 |           |
|--|--------------------|-----------------|-----------|
| Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
| Telepítési útmutató                                    | Közvetlen rögzítés |                 |           |

## Méretetek

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Raszter mm-ben (P) | 16 mm |
|--------------------|-------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                    |                       |                    |       |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozási irány | felső |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Műszaki adatok

## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>                        |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – 28682_ZAD_6-5_DXF.dxf</a><br><a href="#">CAD data – STEP</a> |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                     |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  |   |