

LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 8 x 27 mm, sárga
Rendelési szám	1861510000
Típus	LM MT300 27/8 GE
GTIN (EAN)	4032248421404
Qty.	10 Stück

LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	11,5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Jelölők száma kombinációként	198
	Number of combinations per packaging unit	10
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 198 Készülékjelölők	
Laponkénti jelölőszám	198	
Number of markers per packaging unit	1 980	
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Szélesség	27 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 27/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

