

## HDC XX5E02 MOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2003901500</a>
Típus	HDC XX5E02 MOXXXXX-1500
GTIN (EAN)	4050118523195
Qty.	1 Stück

## HDC XX5E02 MOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,001 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 90 °C

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	\u2265 100	Ellentétes oldali változat	nyitott
Kategória	Cat. 5e	Kábelhossz	15 m
Kódolás	D kódolású	Moduloldali változat	Érintkező
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelés erőssége	$\geq 10^8 \Omega$	Típus	Érintkező
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Érintkező felület	Au (arany)

## Cable technical specifications

Halogén	Igen, Nem
Kábelhossz	15 m
Köpeny anyaga	Radox EM 104
Köpeny színe	kék
Outside diameter	7,25 mm $\pm$ 0,3
Outside diameter	Átmérő 7,25 mm
	Jelzések $\pm$
	Tolerance 0,3
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga
árnyékolt	Igen

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HDC XX5E02 MOXXXXX-1500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

		M12
_____	yellow	1
_____	white	2
_____	orange	3
_____	blue	4