

LM MT300 27/18 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
Rendelési szám	1873810000
Típus	LM MT300 27/18 SI
GTIN (EAN)	4032248458295
Qty.	10 Stück

LM MT300 27/18 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	11,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes		
Halogén	Nem		
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 90 Készülékjelölők		
Jelölők száma kombinációként	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	90	
	Tápellátás formája	Etikettlap	
Laponkénti jelölőszám	90		
Number of markers per packaging unit	900		
Nyomatás módja	Lézernyomatás		
Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Szélesség	27 mm		
Szín	ezüst		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Változat	Öntapadós		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

LM MT300 27/18 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

