

## WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A támasztóbak stabilizálja a 10x3 gyűjtőszínt a sorkapocssínen belül. A Weidmüller azt javasolja, hogy a tartólemezt legalább 20 cm-enként helyezték el a gyűjtőszínen szükséges stabilitásának biztosítása érdekében a karbantartási munka során. Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére támasztóbakot használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	W-sorozat, Végbak
Rendelési szám	<a href="#">1925040000</a>
Típus	WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248566143
Qty.	10 Stück

## WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	79 mm	Mélység (coll)	3,11 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	27,1 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Sín	TS 35
-----	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Reteszelés	csavaros rögzítéshez
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Méretetek

TS 35 eltolás	50 mm
---------------	-------

## Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----	-------	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9,1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35
ECLASS 12.0	27-14-11-35	ECLASS 13.0	27-25-03-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)