

PAC-D9F-D9F-HF-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | |
| Rendelési szám | 2426110015 |
| Típus | PAC-D9F-D9F-HF-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986599291 |
| Qty. | 1 Stück |

PAC-D9F-D9F-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 275 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| A következőkhöz: | Analóg jelek | Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 9P |
| Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 9P | Kábelhossz | 1,5 m |
| Pólusok száma, min. | 9 pólusú | Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm ² |

Villamos adatok

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|----------|
| Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Vezeték / vezeték kapacitása | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m | Összes áram, max. | 3 A |
| Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|