

## SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Tömszelence-szerszám
Rendelési szám	<a href="#">1939180000</a>
Típus	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag bőrönd + formázott betét

## SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1 011 g
-------------	---------

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1,7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0,5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>A szállítási terjedelem tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomatékcavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet</li><li>• Cserélhető penge 1/4 hüvelyk</li><li>• M8 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li><li>• M12 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li><li>• Csupaszoló szerszám 6 – 16 mm</li><li>• Műanyag bőrönd + formázott betét</li></ul>
------------------	---

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver</a> <a href="#">20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>