

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Változat	Betét
Rendelési szám	2427900000
Típus	HDC MBUS8 X6A MC
GTIN (EAN)	4050118436976
Qty.	2 Stück

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	34,8 mm	Magasság (coll)	1,37 inch
Szélesség	12,2 mm	Szélesség (coll)	0,48 inch
Nettó tömeg	9,5 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	100	Kategória	Cat. 6A
Kódolás	X kódolású	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0,5 A	Pólusszám	8
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ
Típus	Érintkező	Átviteli sebesség	10 Gbps
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	PCN PCN
User Documentation	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nyitott vég/nyitott vég

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX5E02 OOXXXDM-1000
Rendelési szám	8712581000
GTIN (EAN)	4050118752755
Qty.	1 Stück

nyitott vég/nyitott vég

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
Rendelési szám	8712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Qty.	1 Stück

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Árnyékoló hüvelyek



Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CF 8.5	Változat
Rendelési szám	8566040000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575880	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 7.3	Változat
Rendelési szám	8566060000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575903	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 9.7	Változat
Rendelési szám	8566020000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575866	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 11.0	Változat
Rendelési szám	8566000000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575712	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 7.9	Változat
Rendelési szám	8566050000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575897	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 10.3	Változat
Rendelési szám	8566010000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575859	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CFS 5.0	Változat
Rendelési szám	8566080000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575927	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 9.1	Változat
Rendelési szám	8566030000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575873	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CFS 7.0	Változat
Rendelési szám	8566070000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575910	
Qty.	10 Stück	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nyitott vég/nyitott vég



Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX6A01 OOXDXDM-1000
Rendelési szám	8712671000
GTIN (EAN)	4050118753011
Qty.	1 Stück

Krimpelhető érintkezők



Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS8 M AWG26-24	Változat
Rendelési szám	8565940000	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575491	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MBUS8 M AWG20	Változat
Rendelési szám	8565980000	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575835	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MBUS8 M AWG22	Változat
Rendelési szám	8565960000	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575811	
Qty.	100 Stück	

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

nyitott vég/nyitott vég

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000
Rendelési szám	8712571000
GTIN (EAN)	4050118752748
Qty.	1 Stück