

**HDC MBUS4 D5E MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok
Rendelési szám	<a href="#">2427920000</a>
Típus	HDC MBUS4 D5E MC
GTIN (EAN)	4050118437119
Qty.	2 Stück

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	34,8 mm	Magasság (coll)	1,37 inch
Szélesség	12,2 mm	Szélesség (coll)	0,48 inch
Nettó tömeg	8 g		

## Hőmérsékletetek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	100	Kategória	Cat. 5e
Kódolás	D kódolású	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ
Típus	Érintkező	Átviteli sebesség	100 MBit/s
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">PCN</a> <a href="#">PCN</a>
User Documentation	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## nyitott vég/nyitott vég

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX5E01 OOXXXDM-1000
Rendelési szám	<a href="#">8712571000</a>
GTIN (EAN)	4050118752748
Qty.	1 Stück

## nyitott vég/nyitott vég

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX5E02 OOXXXDM-1000
Rendelési szám	<a href="#">8712581000</a>
GTIN (EAN)	4050118752755
Qty.	1 Stück

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS4 M AWG26-24	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8565880000</a>	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575705	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MBUS4 M AWG22-20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8565900000</a>	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575453	
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC MBUS4 M AWG18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8565920000</a>	Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4050118575477	
Qty.	100 Stück	

## nyitott vég/nyitott vég



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000
Rendelési szám	<a href="#">8712671000</a>
GTIN (EAN)	4050118753011
Qty.	1 Stück

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## nyitott vég/nyitott vég



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC XX6A02 O0XXXDM-1000
Rendelési szám	<a href="#">8712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
Qty.	1 Stück

## Árnyékoló hüvelyek



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CF 10.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566010000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575859	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CFS 7.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566070000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575910	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 8.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566040000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575880	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 9.7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566020000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575866	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 7.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566060000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575903	
Qty.	10 Stück	

**HDC MBUS4 D5E MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	HDC MBUS CF 7.9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566050000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575897	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 9.1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566030000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575873	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CF 11.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566000000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575712	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC MBUS CFS 5.0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8566080000</a>	Tartozékok
GTIN (EAN)	4050118575927	
Qty.	10 Stück	