

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Általános rendelési adatok

Verzió	Y-csatlakozó
Rendelési szám	2439350000
Típus	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
Qty.	1 Stück

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 117 g

Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tűske			

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	TPU	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	T-coded	Névleges áram	12 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Aranyozott		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-111

Általános adatok

Ház fő anyaga	TPU	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	T-coded	Névleges feszültség	63 V DC
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ
Tömszelencék	M 12	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

A létrehozás dátuma 2024. június 2. 5:04:04 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAI-H4-M12-T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN


SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Rajz



Connection diagram



Póluskiosztás



Póluskiosztás

