

SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
Rendelési szám	1995840000
Típus	SAI-M23-GS-7/12
GTIN (EAN)	4032248926121
Qty.	1 Stück

SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 71 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C	Kábelátmérő, max.	12 mm
Kábelátmérő, min.	7 mm	Szennyezés súlyossága	3
Védelmi osztály	IP67, IP69K	Árnyékolás csatlakozás	Igen

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-SE-7	Változat
Rendelési szám	170030000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962143	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-16	Változat
Rendelési szám	170080000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962136	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-9	Változat
Rendelési szám	170050000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962167	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-16	Változat
Rendelési szám	170090000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962228	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-12	Változat
Rendelési szám	170070000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962044	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-19	Változat
Rendelési szám	170130000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962082	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-17	Változat
Rendelési szám	170100000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962181	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-12-G	Változat
Rendelési szám	1296730000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4050118094848	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-6	Változat
Rendelési szám	170000000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962037	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-9	Változat
Rendelési szám	170060000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962112	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 4. 22:57:43 CEST

A katalógus állapota 29.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SAI-M23-BE-7	Változat
Rendelési szám	1170040000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962006	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-17	Változat
Rendelési szám	1170110000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962198	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-6	Változat
Rendelési szám	1170020000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962020	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-19	Változat
Rendelési szám	1170120000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962068	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-12	Változat
Rendelési szám	1995850000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248926145	
Qty.	1 Stück	

Cable connector

