

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
Rendelési szám	1995860000
Típus	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Qty.	50 Stück

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,336 g

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző	Krimpelőszerző	1
	Krimpcsatlakozó	Krimpelő aljzat jel, 1 mm (0,08–0,56 mm ²)
	Pozicionáló helye	12
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm ²
		Krimpelőtűske beállítása 0,75
		Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm ²
		Krimpelőtűske beállítása 0,8

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Szigetelés erőssége	> 10 ¹⁰ Ω	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,56 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm ²	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC /

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-KBC-0.08/0.56**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat
Rendelési szám	1203960000	Présszerszám jelérntkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	1203840000	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 Stück	