

## WQV 50N/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstszürke, 150 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 18.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 10 mm
Rendelési szám	<a href="#">2004960000</a>
Típus	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
Qty.	5 Stück

## WQV 50N/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	63,53 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
---	-----	-----------------	----------------------

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	18,5 mm
--------------------	---------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	400 V	Névleges áram	150 A
---------------------	-------	---------------	-------

## Általános

Pólusszám	5
-----------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Instruction</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WQV 50N/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Távtartó hüvely



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 27.4/8/6.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1967090000</a>	W-sorozat, Távtartó hüvely
GTIN (EAN)	4032248738700	
Qty.	5 Stück	