

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 12, Raszter mm-ben (P): 11.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 129.1 mm
Rendelési szám	2552080000
Típus	WQB 12 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118577655
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 28. 7:52:25 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	29,32 mm	Magasság (coll)	1,154 inch
Szélesség	129,1 mm	Szélesség (coll)	5,083 inch
Nettó tömeg	27,4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	narancssárga
-------	-------	------	--------------

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	11,1 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	41 A
---------------	------

Általános

Pólusszám	12	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)