

EF-EMC 30 54 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Változat	Exhaust filter, IP54, szürke
Rendelési szám	2557610000
Típus	EF-EMC 30 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568257
Qty.	1 Stück
Elérhető eddig:	2023-11-10

EF-EMC 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	202 mm	Magasság (coll)	7,953 inch
Szélesség	202 mm	Szélesség (coll)	7,953 inch
Nettó tömeg	330 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Anyag	Hőre lágyuló műanyag	EMC változat	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Felszerelés típusa	Felpattintható	Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	178 mm	Mounting depth	34 mm
Mounting height	6 mm	Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	178 mm	With filter	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9,1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Tanúsítványok


ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 3X 54	Változat
Rendelési szám	8556720000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567342	
Qty.	5 Stück	