

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45-modul, Csatlakozóbetét, RJ45 krimp
Rendelési szám	2592250000
Típus	HDC MRJ45 8PLUG MC
GTIN (EAN)	4050118602357
Qty.	1 Stück

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	4,5 g		

Hőmérsékletetek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 70 °C
-------------------------	------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm
Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24/1
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26/1	Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.	0,51 mm
Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min.	0,4 mm		

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	0,8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Pólusszám	8	Sorozat	ModuPlug
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC MRJ45 8PLUG MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Verzió
Rendelési szám	6202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 Stück	