

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45-modul, Adaptermodul, RJ45 patchkábelhez
Rendelési szám	2592260000
Típus	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Qty.	1 Stück

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	54,85 mm	Magasság (coll)	2,159 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	5,7 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 70 °C
-------------------------	------------------

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)	Pólusszám	1
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω	Típus	Dugó
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

RJ45-ös patchkábel a ModuPlug-hoz

**Make your connections fit for the future With the advanced solutions from RockStar® ModuPlug**

Industrial applications are becoming increasingly complex. The demands being made of the connectivity used are growing at the same time. Functionality in the smallest of installation spaces, safe installation and a fast retrofitting process are just some of the product properties being called for. Not only does our RockStar® ModuPlug modular plug-in connector system meet current market requirements; it has been specially designed with the future in mind too. Using the individual modules, you combine all the necessary functions for power, signal and data transmission in a single interface. Thanks to the new variety of module sizes, you can fit more applications than ever before in one plug-in connector. The modules reduce the amount of space required and cut costs when compared with fixed-pole inserts and other modular plug-in connector systems. The sophisticated frames and modules can be installed with extreme ease and integrated into HDC enclosures with the IP65 and IP68 protection classes. You can even use the RockStar® ModuPlug to supplement existing applications without any need to make system adjustments. As an experienced Industrial Connectivity partner, Weidmüller offers ultra-modern connectivity with maximum reliability. So you can create customised solutions for future-proof connections with RockStar® too.

Általános rendelési adatok

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-1500

Rendelési szám [661951500](#)

GTIN (EAN) 4050118675665

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0150

Rendelési szám [661950150](#)

GTIN (EAN) 4050118675542

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0030

Rendelési szám [661950030](#)

GTIN (EAN) 4050118675368

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0250

Rendelési szám [661950250](#)

GTIN (EAN) 4050118675566

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0600

Rendelési szám [661950600](#)

GTIN (EAN) 4050118675603

Qty. 1 Stück

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0090

Rendelési szám [8661950090](#)

GTIN (EAN) 4050118675528

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0700

Rendelési szám [8661950700](#)

GTIN (EAN) 4050118675610

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-2000

Rendelési szám [8661952000](#)

GTIN (EAN) 4050118675672

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-1000

Rendelési szám [8661951000](#)

GTIN (EAN) 4050118675658

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0070

Rendelési szám [8661950070](#)

GTIN (EAN) 4050118675504

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0900

Rendelési szám [8661950900](#)

GTIN (EAN) 4050118675641

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0400

Rendelési szám [8661950400](#)

GTIN (EAN) 4050118675580

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0100

Rendelési szám [8661950100](#)

GTIN (EAN) 4050118675535

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0300

Rendelési szám [8661950300](#)

GTIN (EAN) 4050118675573

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0750

Rendelési szám [8661950750](#)

GTIN (EAN) 4050118675627

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0020

Rendelési szám [8661950020](#)

GTIN (EAN) 4050118675351

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0050

Rendelési szám [8661950050](#)

GTIN (EAN) 4050118675382

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0080

Rendelési szám [8661950080](#)

GTIN (EAN) 4050118675511

Qty. 1 Stück

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0060

Rendelési szám [6661950060](#)

GTIN (EAN) 4050118675399

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0200

Rendelési szám [6661950200](#)

GTIN (EAN) 4050118675559

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0040

Rendelési szám [6661950040](#)

GTIN (EAN) 4050118675375

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0500

Rendelési szám [6661950500](#)

GTIN (EAN) 4050118675597

Qty. 1 Stück

Típus HDC RJ4501 MMSCAT6-0800

Rendelési szám [6661950800](#)

GTIN (EAN) 4050118675634

Qty. 1 Stück