

## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat

Rendelési szám [2577950000](#)

Típus ES EPG 60 ISO 16

GTIN (EAN) 4050118590630

Qty. 1 Stück

## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	25 g		

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Kábelsaru keresztmetszet	névleges	16 mm <sup>2</sup>
--------------------------	----------	--------------------

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	6	Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó
----------------------------------	---	------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető kábelsaruk



## Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M10/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492510000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302288	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQI-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492490000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302455	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQI-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492500000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302516	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQI-M5/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492480000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302196	
Qty.	50 Stück	

## Villás kábelsaruk



## Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491350000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118300987	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQIG-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491360000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301601	
Qty.	50 Stück	

## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos kábelsaruk



## Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	KSI/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491440000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301427	
Qty.	50 Stück	