

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



DIN EN 45545-2



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Halogen-free cable duct, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2589770000</a>   |
| Típus          | CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY   |
| GTIN (EAN)     | 4050118600377  |
| Qty.           | 24 m   |

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Magasság    | 50 mm    | Magasság (coll)  | 1,969 inch |
| Szélesség   | 50 mm    | Szélesség (coll) | 1,969 inch |
| Hossz       | 2 000 mm | Hossz, inch      | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 300 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -25...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## General information

|                               |                       |                          |   |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| A szállítási terjedelem része | Kábelcsatorna, Tető   | Anyag                    | PC-ABS  |
| Fedél                         | Igen                  | Felszerelés típusa       | becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt |
| Flexible wiring duct          | Nem                   | Halogén                  | Nem   |
| Non-tracking                  | Igen                  | Rés hézag                | 7,5 mm  |
| Rés szélesség                 | 5 mm                  | Szabványok               | A DIN EN 50085 szerint                        |
| Szín                          | Világosszürke         | UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |
| Usable cross-section          | 2 090 mm <sup>2</sup> | Version of side panel    | slotted                                       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány  | -25...105 °C          |                          |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9,1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E500004     |

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

**CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus          | EXRV-T 4.5                 | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">8562720000</a> | Expanding-rivet tool       |
| GTIN (EAN)     | 4050118571578              |                            |
| Qty.           | 4 Stück                    |                            |
| Típus          | EXRV 6.5                   | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">8562690000</a> | Expanding rivet, 32 mm x   |
| GTIN (EAN)     | 4050118571639              |                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                            |
| Típus          | EXRV-T 6.5                 | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">8562710000</a> | Expanding-rivet tool       |
| GTIN (EAN)     | 4050118571615              |                            |
| Qty.           | 4 Stück                    |                            |
| Típus          | EXRV 4.5                   | Változat                   |
| Rendelési szám | <a href="#">8562700000</a> | Expanding rivet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN)     | 4050118571622              |                            |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                            |

## Jelölés

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | CD-LBH                     | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8562850000</a> | Cable duct tag rail holder, 30 mm x |
| GTIN (EAN)     | 4050118571691              |                                     |
| Qty.           | 150 Stück                  |                                     |
| Típus          | CD-LB                      | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8562680000</a> | Cable duct tag rail, 15 mm x        |
| GTIN (EAN)     | 4050118571646              |                                     |
| Qty.           | 150 Stück                  |                                     |

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | CD-LBK                     | Változat                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8554120000</a> | Cable duct tag rail kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN)     | 4050118564242              |                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                  |

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | CD-RETA                    | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">8554080000</a> | Cable duct binder arm |
| GTIN (EAN)     | 4050118564204              |                       |
| Qty.           | 100 Stück                  |                       |

## Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | CD-RET 60                  | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">8554030000</a> | Cable duct binder |
| GTIN (EAN)     | 4050118564167              |                   |
| Qty.           | 500 Stück                  |                   |

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Világosszürke



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | CD-LID 50 LTGY             | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">6589200000</a> | Cable duct cover, 50 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118602616              |                         |
| Qty.           | 2 m                        |                         |