

**CMA-81-2000-5A-10VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Plug-on áramváltók**

A plug-on áramváltók különösen alkalmasak a gyűjtősínre való felszerelésre.

Ez a típus a következő előnyökkel bír: csavar nélküli csatlakozástechnika húzórugós csatlakozással, időtakarékos csatlakozási lehetőség merev és rugalmas vezetőkhez, ütés- és rezgésálló, nagy mechanikai tartóerő és nagyfeszültséggel szembeni ellenállás.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Primer áram: 2000 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA, Tűrésosztály: 1, zárt áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2680180000</a>
Típus	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

## CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2,047 inch
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4,724 inch
Hossz	134 mm	Hossz, inch	5,276 inch
Nettó tömeg	639 g		

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	54 mm
Sín	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	Installation location	Beltéri használat

## Electrical attributes

Primer áram	2 000 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	10 VA	Tűrésosztály	1

## Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram $I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$	Védelmi osztály	IP20

## Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	1
----------	--------------------------------------	--------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technical Documentation	<a href="#">3D drawing</a>
User Documentation	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-81-2000-5A-10VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

