

CC-FO 85/54 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alapvető darabok: CC**

Rendszerezett termékválasztékunkban a standard alkatrészek azonosításához használt címkék éppúgy megtalálhatók, mint az általános célú és megszokott formátumok, például a névtáblák készítéséhez használható CC 85/54-es jelölők.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Verzió | ClipCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2621250000 |
| Típus | CC-FO 85/54 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625790 |
| Qty. | 100 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

CC-FO 85/54 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,55 mm | Mélység (coll) | 0,022 inch |
| Magasság | 54 mm | Magasság (coll) | 2,126 inch |
| Szélesség | 85 mm | Szélesség (coll) | 3,346 inch |
| Nettó tömeg | 2,97 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anyag | Poliészter | Címkemező mérete | 85,4 x 54 mm |
| Halogén | Nem | Ragasztóanyag | PE hab akril ragasztóval |
| Szám tekercsenként | 100 | Szélesség | 85 mm |
| Szín | fehér | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | Változat | Öntapadós, halogénmentes |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C | | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

CC-FO 85/54 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CC-FO 85/54 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | MM PLUS ROLLER 110 |
| Rendelési szám | 6672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 6005080000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 Stück | |

CC-FO 85/54 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |