

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">2748730000</a>
Típus	HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890549
Qty.	100 Stück

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,18 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-55 °C ... 130 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,08 - 0,12 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Felületi minőség	arany
Típus	Hüvely	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,12 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Manual GigaBit Module</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Elektromos modulok



## Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MGBIT 8 FC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6748530000</a>	Adatmodul
GTIN (EAN)	4050118890839	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MBUS HS 8 F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6748640000</a>	Adathasználat
GTIN (EAN)	4050118890686	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámok



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6592650000</a>	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qty.	1 Stück	