

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Plug-on áramváltók**

A plug-on áramváltók különösen alkalmasak a gyűjtősínre való felszerelésre.

Ez a típus a következő előnyökkel bír: csavar nélküli csatlakozástechnika húzórugós csatlakozással, időtakarékos csatlakozási lehetőség merev és rugalmas vezetőkhez, ütés- és rezgésálló, nagy mechanikai tartóerő és nagyfeszültséggel szembeni ellenállás.

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 2500 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA, Tűrésosztály: 0,5, zárt áramváltó
Rendelési szám	2680250000
Típus	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	147 mm	Hossz, inch	5,787 inch
Nettó tömeg	660 g		

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	70 mm
Sín	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Primer áram	2 500 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	10 VA	Tűrésosztály	0,5

Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Védelmi osztály	IP20
---------------------	-------	-----------------	------

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	0,5
--------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

