

## KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

## Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 4000 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 15 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2728190000</a>
Típus	KCMA-8-4000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810530
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 14:36:51 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	79 mm	Mélység (coll)	3,11 inch
Magasság	243 mm	Magasság (coll)	9,567 inch
Szélesség	195 mm	Szélesség (coll)	7,677 inch
Nettó tömeg	4 196 g		

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

## Electrical attributes

Primer áram	4 000 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	15 VA	Tűrésosztály	1

## Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram $I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$	Védelmi osztály	IP20

## Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-8-4000-5A-15VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

