

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller SoftFinish csavarhúzó-készlet általános alkalmazásokhoz. A hegyek jó minőségű króm-vanádium-molibdén-acél ötvözetből készültek, teljes keresztmetszetükben edzetek, matt krómozással.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó-készlet
Rendelési szám	2749220000
Típus	SD SET S2.0-5.5
GTIN (EAN)	4050118895513
Qty.	1 Stück

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	292 mm	Szélesség (coll)	11,496 inch
Nettó tömeg	349 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Hornyos csavarhúzó-készlet
-----------------	----------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Letöltések

Product Change Notification	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SD SET S2.0-5.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.0X60	Változat
Rendelési szám	6749260000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118895537	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	6749360000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118895582	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.5X3.0X80	Változat
Rendelési szám	6749330000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 80 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118895551	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 1.0X5.5X150	Változat
Rendelési szám	6749380000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118895605	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	6749320000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118895544	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	6749340000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Qty.	1 Stück	