

**KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

**Általános rendelési adatok**

Változat	Primer áram: 600 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2753410000</a>
Típus	KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896213
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

## KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2,283 inch
Magasság	198 mm	Magasság (coll)	7,795 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6,102 inch
Nettó tömeg	1 246 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...40 °C
-------------------	---------------

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

## Electrical attributes

Primer áram	600 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	2,5 VA	Tűrésosztály	0,5

## Technical properties

Kábelhossz	0,5 m	Névleges frekvencia	50 Hz
Védelmi osztály	IP20		

## Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	0,5
----------	--------------------------------------	--------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

