

THM WO VIN 34/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 16 mm, 34 x 38.1 mm, fehér
Rendelési szám	2799250000
Típus	THM WO VIN 34/70 WS
GTIN (EAN)	4064675261018
Qty.	500 Stück

THM WO VIN 34/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	34 mm	Magasság (coll)	1,339 inch
Szélesség	38,1 mm	Szélesség (coll)	1,5 inch
Nettó tömeg	0,54 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	
Halogén	Igen	
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Nyomtatás típusa	üres	
Szám tekercsenként	500	
Szélesség	38,1 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	8 - 16 mm
Vezeték külső átmérő, max.	16 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

