

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 1200 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 0,5, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2753450000
Típus	KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896633
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 14:02:13 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2,283 inch
Magasság	198 mm	Magasság (coll)	7,795 inch
Szélesség	155 mm	Szélesség (coll)	6,102 inch
Nettó tömeg	1 362 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...40 °C
-------------------	---------------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Primer áram	1 200 A	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	5 VA	Tűrésosztály	0,5

Technical properties

Kábelhossz	0,5 m	Névleges frekvencia	50 Hz
Védelmi osztály	IP20		

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	0,5
----------	--------------------------------------	--------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

