

## PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az Y vagy az X kábel a fotovoltai rendszer három vagy négy elemének csatlakoztatására szolgál, például a PV-panelek, az inverterek és a túlfeszültség-védelmi dobozok közötti kapcsolat létrehozásakor. A kábelek különböző csatlakozási változatokban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltai egységek, Y-összekötő kábel, 1x MC4 Hüvely, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm <sup>2</sup> , 1000 V
Rendelési szám	<a href="#">2814210000</a>
Típus	PVHYM+XXW-XX06M-15
GTIN (EAN)	4064675298892
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 15:20:21 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 82,4 g

## PV kábelkötegelés

PV kábeles változat	Kábel oldala	bal
	Szám	1
	Kábelhossz	160 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm <sup>2</sup>
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block]	csatlakozó
	Csatlakozó változat	MC 4
	Dugaszoló érintkező típusa	aljzat
	Kábel oldala	jobb
	Szám	1
	Kábelhossz	200 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm <sup>2</sup>
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block]	csatlakozó
	Csatlakozó változat	WM4 C
	Dugaszoló érintkező típusa	dugó
	Kábel oldala	jobb
	Szám	2
	Kábelhossz	200 mm
	Kábel színe	fekete
	Kábel keresztmetszete	6 mm <sup>2</sup>
	Inline biztosíték beépítve	Nem
	Kábelvég típusa [In-Block]	csatlakozó
	Csatlakozó változat	MC 4
	Dugaszoló érintkező típusa	dugó
Névleges DC feszültség	1 000 V	
Vezetékkérmetszet	6 mm <sup>2</sup>	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## PVHYM+XXW-XX06M-15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity

[CE-Declaration\\_PV\\_Y-X\\_Cables](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

**PVHYM+XXW-XX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## PVHYM+XXW-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

