

## SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Product image



## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2830780000</a>
Típus	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389149
Qty.	1 Stück

## SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 24 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csatlakozódugó / hüvely (mama), becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	T-coded	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-111 Standard, szigetelőanyag IEC 60664-1

## Általános műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Csatlakozódugó / hüvely (mama), becsavart állapotban	Csatlakozási menet	M12 socket, M12 dugó
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	T-coded
Névleges feszültség	63 V	Névleges áram	12 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Tömszelencék	M 12	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Letöltések

Engineering Data [CAD data – STEP](#)  
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

## SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok


## Product image



## Méretrajz




## Részletrajz




Plug

## Póluskiosztás




## Póluskiosztás



Socket

## Szerelési kivágás



**SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Kapcsolási rajz**