

TS35X7.5 ST KTB5535 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 289 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	8000051449
Típus	TS35X7.5 ST KTB5535 HOR-C
GTIN (EAN)	4050118737332
Qty.	20 Stück

TS35X7.5 ST KTB5535 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	289 mm	Szélesség (coll)	11,378 inch
Nettó tömeg	107 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	galvanizált, krómozott		

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	galvanizált, krómozott	Integrált rögzítés	Csavaros
Szabványok	DIN EN 60715		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

TS35X7.5 ST KTB5535 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Típus	GFSC M5X10 TX20 SET	Verzió
Rendelési szám	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott,
Qty.	1 Stück	galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst