

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem |
| Rendelési szám | 9004130000 |
| Típus | H6,0/18 |
| GTIN (EAN) | 4008190143626 |
| Qty. | 500 Stück |
| Csomagolás | loose |

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,35 g |
|-------------|--------|

Műszaki adatok

| | | | |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------|
| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyaggallér nélkül |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Csupaszolási hossz | 18 mm | Gallér átmérője (D2) | 4,7 mm |
| L1, mm | 18 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | |
| Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² | AWG, max. | AWG 10 |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 3,5 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 18 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H6,0/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**