

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és  
lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy  
hengerelt krimpelő karommal**

- Kilinicsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-krimp
Rendelési szám	<a href="#">9013080000</a>
Típus	HTF 48
GTIN (EAN)	4008190113056
Qty.	1 Stück

## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	453,98 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozó hüvelyekhez csatlakozószélesség 4,8 mm
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	B-krimp	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Érintkező leírása

Dugó szélesség	4,8 mm	Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## HTF 48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## HTF 48

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE AN HTF 48	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1246420000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034738	
Qty.	1 Stück	