

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: STRIPAX-Plus, Csupaszoló szerszám: STRIPAX-Plus, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sinkód: Miscellaneous
Rendelési szám	9028790000
Típus	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 12:43:17 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 101,61 g		

Szortimentek

AEH száma	2 500 pcs.	Csupaszoló szerszám	STRIPAX-Plus
Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Krimpelő szerszám	STRIPAX-Plus	Sínkód	Miscellaneous

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Product Change Notification	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14T HBL BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004310000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Reel
GTIN (EAN)	4008190179298		packaged
Qty.	500 Stück		

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004350000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190005474		packaged
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14T GR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004370000	Érvéghüvely, Standard, 11 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190052508		packaged
Qty.	500 Stück		

Stripax plus



Vágó-, csupaszoló és krimpelő szerszámok a csatlakoztatott érvéghüvely-szalagokhoz

- Vágás
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Az érvéghüvelyek automatikus betöltése
- A racsnival precíz krimpelést garantál
- Kioldás opció helytelen üzemelés esetén
- Hatékony: csak egy szerszám szükséges a vezetékezési munkához, így jelentős időt takaríthatunk meg
- Kizárólag összekapcsolt, egyenként 50 darabból álló Weidmüller érvéghüvely-szalagokat lehet megmunkálni. Az érvéghüvelyek tekercsen való használata károsodáshoz vezethet.

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX PLUS 2.5	Verzió	
Rendelési szám	6020000000	Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszám, Krimpelő szerszám	
GTIN (EAN)	4008190067267	érvéghüvelyekhez, 0.5mm², 2.5mm², Trapéz alakú krimpelés	
Qty.	1 Stück		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R BD	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6004330000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros		Reel	
GTIN (EAN)	4008190047498			packaged	
Qty.	500 Stück				

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W BD	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6004280000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér		Reel	
GTIN (EAN)	4008190162627			packaged	
Qty.	500 Stück				

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	