

## TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
Rendelési szám	<a href="#">9202800000</a>
Típus	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
Qty.	1 Stück

## TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	255 mm	Szélesség (coll)	10,039 inch
Nettó tömeg	1 168 g		

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám 8 pólusú, árnyékolt RJ45 csatlakozóhoz
----------	--	-----------------	---

## Érintkező leírása

Pólusszám	8	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 24
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 27	Érintkező típusa	Árnyékolt moduláris csatlakozó

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Operation instruction TT8 RS</a> <a href="#">Operating instruction 2 TT 8 RS MP 8</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## TT 8 RS MP 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa

