

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Rögzítőlemez, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

## Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 150 mm, Szélesség: 185 mm, Mélység: 2 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">9535920000</a>
Típus	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 13:45:21 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5,905 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7,283 inch
Nettó tömeg	288 g		

## Általános információ

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vízszintes

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6000037604</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653168	
Qty.	20 Stück	

## Függőleges

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6000037558</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653229	
Qty.	20 Stück	

Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6000037557</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653212	
Qty.	20 Stück	