

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Verzió	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 200 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	9535930000
Típus	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 11:16:04 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11,811 inch
Nettó tömeg	468 g		

Általános információ

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Függőleges

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Verzió
Rendelési szám	6000037559	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653236	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037558	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653229	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 Stück	

Vízszintes

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER	Verzió
Rendelési szám	6000037604	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált,
GTIN (EAN)	4050118653168	krómozott
Qty.	20 Stück	