

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカ, アクセサリ x 17 mm, PVC, 色: 黒色
注文番号	0138900000
種別	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:30:39 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.236 inch
高さ	1,000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.669 inch
正味重量	87 g		

温度

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0
ハロゲン	いいえ
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
動作温度範囲	-20...80 °C
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C
幅	17 mm
抵抗コード準拠の素材色	0
材質	PVC
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = アクセサリ
色	黒色

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ESO インサートタグ



一般注文データ

種別	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	バージョン
注文番号	0139000000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 500 x 12.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047252	
数量	100 Stück	

STR 透明ストリップ



一般注文データ

種別	STR F.SCHS	バージョン
注文番号	0139200000	端子台マーカー, 保護キャップ, 500 x 12.5 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190159290	
数量	1 Stück	