

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Változat	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	<a href="#">9028540000</a>
Típus	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
Qty.	1 Stück

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	31 000 g		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	6/8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Érvéghüvely hossza	12/14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01


## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<b>Régi változat</b> 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> a CF L 1789 és CF LS 1475 sorozatszámig 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> a CF L 1789 és CF LS 1475 sorozatszámig <b>Új változat</b> 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> a CF L 1790 és CF LS 1476 sorozatszámtól 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> a CF L 1790 és CF LS 1476 sorozatszámtól
------------------	--

## Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

## Letöltések



User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## CRIMPFIX LS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Típus	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6022650000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248178926	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/LS TIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1132150000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qty.	1 Stück	
Típus	WTE CF L/LS V2/V3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1424470000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118240276	
Qty.	1 Stück	
Típus	SOT 2 CF L/LS V4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1440550000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118247619	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA CF L/LS V1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1454780000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qty.	1 Stück	
Típus	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1523240000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118328950	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1454740000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qty.	1 Stück	
Típus	EXZ-SET CF L/LS V3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1484880000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283530000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 Stück	
Típus	SOT 1 CF L/LS V3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1440540000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118247602	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. június 9. 4:09:10 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SCHWINGF-OBERT./ CFL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6022660000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qty.	1 Stück	
Típus	CRWZG CF LS V2/V3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1424330000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118240146	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1454750000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA CF L/LS V2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1454790000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qty.	1 Stück	