

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
Rendelési szám	9200480000
Típus	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	4032248410323
Qty.	100 Stück

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Szélesség	28,15 mm	Szélesség (coll)	1,108 inch
Nettó tömeg	1,7 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt stift kábelcsatlakozó, 6,0 mm ² L=14 mm
-----------------	--

Csatlakozások

1. hossz (l1)	22 mm	Anyag/műanyag	PVC
Azonosító szín	sárga	Méret	14,0 mm
Méret (tűskehossz)	14 mm	Műanyag gallér hossza (b)	13,5 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	6,6 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Tengely külső átmérője (d3)	2,7 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

LIP 6R14 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	