

LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
Rendelési szám	9200500000
Típus	LIB 2,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410347
Qty.	100 Stück

LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	6,2 mm	Mélység (coll)	0,244 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Nettó tömeg	1,38 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt toldó kábelcsatlakozó, 2,5 mm ² L=24,5 mm
-----------------	--

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Méret	24,5 mm	Méret (tűskehossz)	24,5 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4,3 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

LIB 2,5B25 VF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	