

CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és
lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy
hengerelt krimpelő karommal**

- Kilinicsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , B-krimp
Rendelési szám	9202860000
Típus	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	1121010000

CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	674,2 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozó hüvelyekhez csatlakozószélesség 6,3 mm
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	B-krimp
-------------------------	---------

Érintkező leírása

Dugó szélesség	6,3 mm	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Verzió
Rendelési szám	121010000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 Stück	

CTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek

**Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE AN CTF 63	Verzió
Rendelési szám	1246390000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034479	
Qty.	1 Stück	