

ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), プラグイン接続, 赤色, 接続数: 1, V-2, ポリアミド66, 極数: 4, 幅: 6.5 mm, 高さ: 6.5 mm
注文番号	0249600000
種別	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008190022785
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 17:10:52 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	38.1 mm	奥行き (インチ)	1.5 inch
高さ	6.5 mm	高さ (インチ)	0.256 inch
幅	6.5 mm	幅 (インチ)	0.256 inch
正味重量	2.739 g		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	接続方式	プラグイン接続
-----	---	------	---------

システム仕様

バージョン	アダプタプラグ
-------	---------

全般

動作温度範囲、最大 設置アドバイス	100 °C 直接実装	極数	4
----------------------	----------------	----	---

材料データ

材質	ポリアミド66	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format