

ISPF QB58 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 絶縁プロフィール, PVC, 赤色 |
| 注文番号 | 0546040000 |
| 種別 | ISPF QB58 RT |
| GTIN (EAN) | 4008190497941 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/07 0:23:55 CEST

ISPF QB58 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 5.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.224 inch |
| 高さ | 465 mm | 高さ (インチ) | 18.307 inch |
| 幅 | 2.5 mm | 幅 (インチ) | 0.098 inch |
| 正味重量 | 6.08 g | | |

システム仕様

| | |
|-------|-----------|
| バージョン | カバープロファイル |
|-------|-----------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-----|---|----|
| 材質 | PVC | 色 | 赤色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 取り付け方式 | 接続されている | 固定形式 | 接続されている |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 設置アドバイス | 直接実装 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |