

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm² から最大 70 mm² まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 黄色
注文番号	0252711580
種別	CLI C 1-6 GE/SW 59 MP
GTIN (EAN)	4008190093020
数量	100 Stück

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	4.2 mm	幅 (インチ)	0.165 inch
正味重量	0.11 g		

温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
ハロゲン	はい	
バージョン	MultiPack	
パッケージ単位あたりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品
動作温度範囲	-30...80 °C	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-30 °C	
印刷	59	
印刷の配置	水平	
印刷文字	数字	
印刷方法	熱エンボス加工	
印刷種別	標準	
印刷色	黒色	
幅	4.2 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
推奨業種	プロセス, 機械	
材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	
組み合わせごとのマーカー数	1 コンポーネント部品 = 導体およびケーブルマーカー	
絶縁物断面、最大	5	
色	黄色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	はい	導体外径	2.5 - 5 mm
導体外径、最大	5 mm	導体外径、最小	2.5 mm
導体断面、最大	4 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²
接続配線の断面	1.5 - 4 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/30 16:50:38 CEST

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

製品変更通知

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図に類似

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マンドレルシングル



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

種別	CLI R 1 F. CLI C 1-3	バージョン
注文番号	0532100000	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190092191	
数量	20 Stück	

A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

種別	CLI R 1-3 GE/SW V	バージョン
注文番号	0572901682	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190106751	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW Q	バージョン
注文番号	0572901670	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190081102	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW T	バージョン
注文番号	0572901678	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190014698	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW Y	バージョン
注文番号	0572901697	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190140359	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW I	バージョン
注文番号	0572901654	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190029647	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/30 16:50:38 CEST

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CLI R 1-3 GE/SW D	バージョン
注文番号	0572901644	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190012601	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW E	バージョン
注文番号	0572901646	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190039738	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW O	バージョン
注文番号	0572901666	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190099855	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW F	バージョン
注文番号	0572901648	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190147716	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW N	バージョン
注文番号	0572901664	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190163884	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW L	バージョン
注文番号	0572901660	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190082628	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW C	バージョン
注文番号	0572901642	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190184681	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW G	バージョン
注文番号	0572901650	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190011390	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW A	バージョン
注文番号	0572901638	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190184278	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW K	バージョン
注文番号	0572901658	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190036614	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW J	バージョン
注文番号	0572901656	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190124427	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW Z	バージョン
注文番号	0572901699	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190142681	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW P	バージョン
注文番号	0572901668	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190079833	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/30 16:50:38 CEST

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CLI R 1-3 GE/SW W	バージョン
注文番号	0572901684	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190060046	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW S	バージョン
注文番号	0572901675	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190055004	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW R	バージョン
注文番号	0572901672	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190149277	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW M	バージョン
注文番号	0572901662	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190119195	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW B	バージョン
注文番号	0572901640	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190057442	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW H	バージョン
注文番号	0572901652	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190170288	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW U	バージョン
注文番号	0572901680	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190007133	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW X	バージョン
注文番号	0572901693	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190115142	
数量	10 Stück	

その他



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

種別	CLI R 1-3 RT/WS +	バージョン
注文番号	0572901739	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190013691	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/30 16:50:38 CEST

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CLI R 1-3 BL/WS -	バージョン
注文番号	0572901741	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190119959	
数量	10 Stück	

0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

種別	CLI R 1-3 GE/SW 2	バージョン
注文番号	0572901509	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190044916	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 6	バージョン
注文番号	0572901521	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190116446	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 5	バージョン
注文番号	0572901518	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190064945	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 4	バージョン
注文番号	0572901515	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190090722	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 3	バージョン
注文番号	0572901512	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190168728	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 0	バージョン
注文番号	0572901503	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190081218	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 8	バージョン
注文番号	0572901527	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190135003	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 9	バージョン
注文番号	0572901530	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190112967	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/30 16:50:38 CEST

CLI C 1-6 GE/SW 59 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CLI R 1-3 GE/SW 1	バージョン
注文番号	0572901506	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190036072	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW 7	バージョン
注文番号	0572901524	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190003470	
数量	10 Stück	

特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

種別	CLI R 1-3 GE/SW +	バージョン
注文番号	0572901738	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4032248307340	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW ET	バージョン
注文番号	0572901745	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190163983	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW -	バージョン
注文番号	0572901740	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4032248106691	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW .	バージョン
注文番号	0572901749	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190043339	
数量	10 Stück	
種別	CLI R 1-3 GE/SW /	バージョン
注文番号	0572901743	CableLine, 取付けマンドレル
GTIN (EAN)	4008190137434	
数量	10 Stück	