

SCT-C 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ケーブルストラップの特徴として、最大締結力と長寿命が挙げられます。スチールケーブルストラップは、高温や重度の化学効果などの極端な条件下での固定を提供します。

- 完全被覆型ステンレスケーブルストラップ
- 迅速かつ簡単な設置対応の安全なボールロック機構
- 手動で、またはツールを使用して接続可能
- これらのケーブルストラップは、塩水スプレー、極端な温度、腐食性環境での使用など、特別な用途に推奨されます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルストラップ, 7.9 x 840 mm, ステンレスチール、ポリエステル被覆済, 1112 N |
| 注文番号 | 1015350000 |
| 種別 | SCT-C 7.9/840 |
| GTIN (EAN) | 4032248724321 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/10/02 7:45:31 CEST

SCT-C 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.043 inch |
| 高さ | 840 mm | 高さ (インチ) | 33.071 inch |
| 幅 | 7.9 mm | 幅 (インチ) | 0.311 inch |
| 正味重量 | 15.37 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 動作温度範囲 | -80...150 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 165 °C | | |

設置材料

| | | | |
|-----------|---------|---------------|---------------------|
| ケーブル直径、最大 | 250 mm | ハロゲン | いいえ |
| バンドル直径、最大 | 250 mm | バンドル直径、最小 | 20 mm |
| 再開放 | いいえ | 動作温度範囲、最大 | 150 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -80 °C | 引張り強さ (ポンド荷重) | 250 lbf |
| 引張耐性 | 1,112 N | 材質 | ステンレススチール、ポリエステル被覆済 |
| 紫外線耐性 | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E524836 |

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

SCT-C 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

